


# Courrier des tubes

No 37  
novembre 2021

**Douilles d'appui oK :  
Technologie et  
utilisation**

Page 2



**Douilles d'appui oK :  
Gamme et  
liste de prix**

Page 3

**Douilles d'appui oK :  
Utilisation avec  
HymaxGrip®**

Page 4



## Notre innovation : Douilles d'appui oK sans cône pour tubes PE-pression.

*Idéal avec des raccords polyvalents. En inox 1.4301. Disponible pour SDR11/S5 et SDR17/S8 dans les diamètres 75 à 250 mm.*

**NOUVEAU**

### Les avantages en un coup d'œil

- douille d'appui monobloc
- facile à monter
- montage rapide
- construction robuste
- haute résistance à la compression
- longueur optimisée


*Conception par Aquaform.  
Demande de brevet  
déposée en Suisse.*



# Douilles d'appui oK pour tubes PE-pressure S5 et S8



*Installation simplifiée en utilisation dans les tubes PE-pressure avec les raccords polyvalents.*

## Avantages et caractéristiques techniques de la douille d'appui oK



## Montage de la douille d'appui oK – Procédure d'installation

*Illustration : la douille d'appui oK 6052.125 avec tube PE 125 mm SDR11 / S5*



# Douilles d'appui – gamme et prix

Douilles d'appui oK avec diamètre 75 – 250 mm  
pour les tubes PE SDR11/S5 et SDR17/S8

Conception par Aquaform.  
Demande de brevet  
déposée en Suisse.

Ø 75 – Ø 250

**NOUVEAU**



## Douilles d'appui oK\* en inox 1.4301

### pour tubes en PE SDR11/S5

| Art.no   | Ø mm | Epaisseur PE mm | Longueur mm | Prix CHF |
|----------|------|-----------------|-------------|----------|
| 6052.075 | 75   | 6.8             | 150         | 50.–     |
| 6052.090 | 90   | 8.2             | 200         | 55.–     |
| 6052.110 | 110  | 10.0            | 200         | 59.–     |
| 6052.125 | 125  | 11.4            | 200         | 62.–     |
| 6052.140 | 140  | 12.7            | 200         | 66.–     |
| 6052.160 | 160  | 14.6            | 200         | 72.–     |
| 6052.180 | 180  | 16.4            | 200         | 83.–     |
| 6052.200 | 200  | 18.2            | 240         | 96.–     |
| 6052.225 | 225  | 20.5            | 240         | 98.–     |
| 6052.250 | 250  | 22.7            | 240         | 106.–    |

### pour tubes en PE SDR17/S8

| Art.no   | Ø mm | Epaisseur PE mm | Longueur mm | Prix CHF |
|----------|------|-----------------|-------------|----------|
| 6053.075 | 75   | 4.5             | 150         | 50.–     |
| 6053.090 | 90   | 5.4             | 200         | 55.–     |
| 6053.110 | 110  | 6.6             | 200         | 59.–     |
| 6053.125 | 125  | 7.4             | 200         | 62.–     |
| 6053.140 | 140  | 8.3             | 200         | 66.–     |
| 6053.160 | 160  | 9.5             | 200         | 72.–     |
| 6053.180 | 180  | 10.7            | 200         | 83.–     |
| 6053.200 | 200  | 11.9            | 240         | 96.–     |
| 6053.225 | 225  | 13.4            | 240         | 98.–     |
| 6053.250 | 250  | 14.8            | 240         | 106.–    |

\*Disponibles à partir de 2022

Douilles d'appui de diamètre 32 – 63 mm  
Standard et Long, pour tubes en PE SDR11/S5

Ø 32 – Ø 63



## Douilles d'appui en inox 1.4301 pour tubes en PE SDR11/S5

### Standard

| Art.no   | Ø mm | Epaisseur PE mm | Longueur mm | Prix CHF |
|----------|------|-----------------|-------------|----------|
| 6051.032 | 32   | 3.0             | 101         | 25.–     |
| 6051.045 | 40   | 3.7             | 106         | 25.–     |
| 6051.055 | 50   | 4.6             | 111         | 28.–     |
| 6051.068 | 63   | 5.8             | 121         | 29.–     |

### Long 150 mm

| Art.no   | Ø mm | Epaisseur PE mm | Longueur mm | Prix CHF |
|----------|------|-----------------|-------------|----------|
| 6051.040 | 40   | 3.7             | 150         | 29.–     |
| 6051.050 | 50   | 4.6             | 150         | 30.–     |
| 6051.063 | 63   | 5.8             | 150         | 32.–     |


# Douille d'appui oK à utiliser avec HymaxGrip®

*La douille d'appui oK est la solution idéale pour l'assemblage des raccords polyvalents.*




## 1. Montage douille d'appui oK

### 1 Insertion de la douille d'appui oK dans le tube PE



### 2 Douille d'appui oK en place dans le tube PE




## 2. Montage HymaxGrip®

*Illustration : Douille d'appui oK 6052.125 avec HymaxGrip® 6014.106, 106 – 130 mm*


### 1 Tube PE avec douille d'appui oK / tuyau en fonte grise




### 2 HymaxGrip®



### 3 Montage complet



La nouvelle douille d'appui oK absorbe toutes les forces des raccords polyvalents qui agissent sur les tubes PE.



**Vue de face HymaxGrip®  
avec la douille d'appui oK**

- 1 douille d'appui oK
- 2 tube PE
- 3 HymaxGrip®

